


E12535



連接電纜

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

符合客戶特別指定參數設定



應用

特殊的性能	牽引鏈適用性
應用	微生物性
耐油	是
抗UV	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...90
環境溫度變化	[°C]	-15...70
外殼防護等級		IP 65; IP 67

機械技術數據

重量	[g]	309.5
材質		外殼: TPE-U 黑色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	最小值 8 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	最小值 4 x 電纜直徑

注釋

注釋	耐高機械應力
說明	符合客戶特別指定參數設定
包裝單位	1 件數

E12535



連接電纜

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 7 m, PUR, 黑色, Ø 5.8 mm; 雙絞線: 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

