


E12229

帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0020G04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[M]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...100

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

1046.6

尺寸

[mm]

26.5 x 15 x 38.5

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位

1 件數

E12229



帶插座連接電纜


ADOAH040VAS0020G04

電氣連接


電纜：20 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.3 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm; 屏蔽連接
電纜：不連接螢幕



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色