


# E17110



應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN



## 應用

設計 應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## 機械技術數據

|             |                  |     |
|-------------|------------------|-----|
| 重量          | [g]              | 118 |
| 凸輪直徑        | [mm]             | 102 |
| 孔間隔         | [mm]             | 130 |
| 閥門驅動的軸高度    | [mm]             | 30  |
| 可能的開關標誌位置數量 |                  | 6   |
| 材質          | 凸輪: PVC; 螺栓: 不鏽鋼 |     |

## 注釋

包裝單位 1 件數