




對照式光纖感測器

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 感應面

應用

設計	橫截面轉換
功能原理	對照式感測器
應用	彎曲半徑小

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------	----------------------

OB50

光纖感測器檢測距離 [mm]	150
----------------	-----

OBF

光纖感測器檢測距離 [mm]	300
----------------	-----

OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離 [mm]	2040
----------------	------

OO50

光纖感測器檢測距離 [mm]	700
----------------	-----

工作條件

環境溫度 [°C]	-40...70
-----------	----------

機械技術數據

重量 [g]	61
感應頭高度 [mm]	5
感應頭寬度 [mm]	20
感應頭長度 [mm]	20
探頭尺寸 [mm]	5 x 20 x 20
總長度 [mm]	2000
最小的彎曲半徑 [mm]	9
光纖排列	
芯子直徑 [mm]	16 x 0.25
光纖材質	PMMA
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PE

E20757



對照式光纖感測器

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

附件	
附件(可選)	應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋	
包裝單位	1 件數