




應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	10
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	10
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	160
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	30
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
機械技術數據		
重量	[g]	33.5
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M4
感應頭長度	[mm]	23

E21106



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	3
光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	0.5
光纖直徑	[mm]	2x 217 x 0.06
外徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M4
		齒鎖定墊圈: 2
		滾花螺母: 1 x M11
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數