




應用

功能原理

漫反射感測器

應用

彎曲半徑小

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB50; OBF; OO50

OB50

光纖感測器檢測距離

[mm]

10

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

10

OO50

光纖感測器檢測距離

[mm]

30

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...60

機械技術數據

重量

[g]

32.5

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M3

感應頭長度

[mm]

20

總長度

[mm]

2000

最小的彎曲半徑

[mm]

3

E21107



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	0.5
光纖直徑	[mm]	2x 217 x 0.06
外徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M3
		齒鎖定墊圈: 4
		適配器: OBF
		適配器: OOF
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數