


E21312



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 安裝孔

應用

功能原理	漫反射感測器
應用	應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; OO50; OCF
---------------	----------------

OBF

光纖感測器檢測距離	[mm]	70
-----------	------	----

OO50

光纖感測器檢測距離	[mm]	150
-----------	------	-----

OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離	[mm]	530
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...70
------	------	----------

機械技術數據

重量	[g]	45.2
感應頭版本		角型

E21312



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

感應頭高度	[mm]	3
感應頭寬度	[mm]	11
感應頭長度	[mm]	15
探頭尺寸	[mm]	3 x 11 x 15
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	2
光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M2, 不鏽鋼
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數