


E30144



製程感測器的卡箍裝置

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 夾緊螺釘
- 2 夾緊環
- 3 適配器

EC 1935/2004 EHEDG Tested

應用	
應用	衛生系統
安裝	卡箍裝置
推薦介質	軟膏狀的及固體的介質
抗壓強度 [bar]	10
齊平安裝	是
工作條件	
環境溫度 [°C]	-10...150
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	102.8
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 夾緊環: PEEK
旋緊扭矩 [Nm]	< 10
感測器連接	Ø 6 mm
製程連接	螺紋連接 G 1/2 密封錐面
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	Ra: < 0.8

E30144



製程感測器的卡箍裝置

G 1/2" COMPRESSION FITTING

注釋

包裝單位

1 件數