


E30151



製程感測器的焊接適配器

ADAPT M12-WELDING ACCESSORY



1 密封圈邊

EC 1935/2004 

應用

介質溫度	[°C]	< 250
抗壓強度	[bar]	50

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	33.05
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
旋緊扭矩	[Nm]	5...20
感測器連接		M12 x 1,5 密封錐面
製程連接		焊接適配器 Ø 19 mm

注釋

包裝單位	1 件數
------	------