


# E33405



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 適配器
- 2 密封圈
- 3 洩漏口
- 4 密封圈邊



<b>應用</b>	
抗壓强度	[bar] 25
<b>認證/測試</b>	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
<b>機械技術數據</b>	
重量	[g] 142.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	G 1/2 密封錐面
製程連接	Clamp DN38 (1,5")
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.8 / 8
密封	金屬至PEEK
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H3
<b>附件</b>	
供貨範圍	O形環: 1, EPDM

# E33405



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

## 注釋

包裝單位

1 件數