


E33601



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

應用		
抗壓强度	[bar]	16
允許工作壓力的最大值（ 應用於應用程序符合CRN標準 ）	[bar]	16
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	140
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4	
感測器連接	G 1 密封錐面	
製程連接	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	
注釋		
包裝單位	1 件數	