


E33701



製程適配器三夾鉗

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 密封圈邊

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

應用

抗壓強度	[bar]	16
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準)	[bar]	16

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	101
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接		G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
密封		金屬到金屬
衛生設備等級符合DIN 11866標準		H4

注釋

包裝單位	1 件數
------	------