


E35060



應用於紅外線溫度感測器的探測頭

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

工作條件

環境溫度 [°C] -20...250

機械技術數據

重量 [g] 169.5

材質 AlMg3 黑色鋁陽極氧化處理; 不鏽鋼(1.4305/303);
固定螺母: 不鏽鋼(1.4301/304); O形環: FKM


透鏡材質 鋼化光學玻璃

旋緊扭矩 [Nm] 0.165

注釋

包裝單位 1 件數

圖表



1 測量點直徑

2 測量距離