


# E37411



應用於溫度感測器的焊接熱電偶套管

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

應用	
設計	應用於溫度感測器 EL = 50 mm
抗壓強度 [bar]	300
機械技術數據	
重量 [g]	159.3
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	G 1/2 密封錐面 Ø 6 mm
製程連接	焊接適配器 Ø 34 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	≤ 0.6 / -
面板安裝長度 EL [mm]	49
孔長度 [mm]	87
注釋	
包裝單位	1 件數