


E38830



製程感測器的焊接適配器

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25



應用	
抗壓強度 [bar]	120
注意抗壓強度	應用於連接感測器和適配器
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	8.2
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	G 1/8 內螺紋 Ø 3 mm
製程連接	焊接適配器 Ø 18 mm ; 管道壁厚: 1,25 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.4 / -
注釋	
包裝單位	1 件數