


E60116



彈簧連軸節 聯軸器
SPRING COUPLING 30-6-8-22

該產品即將/已停產



機械技術數據		
重量	[g]	31
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 22
材質		模壓鑄鋅; PA
外部直徑D	[mm]	30
內徑1	[mm]	6
內徑2	[mm]	8
結構長度	[mm]	22
機械最大值	[U/min]	12000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,4
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,3
最大角位移	[°]	± 2,5
注釋		
注釋	所列數據適應用於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。	
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。	
包裝單位	1 件數	