


E60120



編碼器的連軸節 聯軸器
COUPLING 25-6-8-32-KV

該產品即將/已停產



機械技術數據		
重量	[g]	35.5
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 32
材質		鋁
外部直徑D	[mm]	25
內徑1	[mm]	6
內徑2	[mm]	8
夾緊轂的深度	[mm]	8
夾緊螺釘	[mm]	M3
結構長度	[mm]	32
機械最大值	[U/min]	6000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,5
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,35
最大角位移	[°]	± 4,0
注釋		
注釋	所列數據適應用於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。	
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。	
包裝單位	1 件數	