


# E61437



## 雙環耦合

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV



工作條件	
環境溫度	[°C] -30...80
機械技術數據	
重量	[g] 27.6
材質	軸適配器: 不鏽鋼(1.4305/303); 雙環耦合: PU
旋緊扭矩	[Nm] 擰緊扭矩螺絲釘: 100 Ncm
外部直徑D	[mm] 29
內徑1	[mm] 10
內徑2	[mm] 10
夾緊轂的深度	[mm] 9
夾緊螺釘	[mm] M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
長度	[mm] 29
機械最大值	[U/min] 3000
最大的軸向軸	[mm] ± 2
徑向軸未對準時最大值	[mm] ± 2
最大角位移	[°] ± 10
扭簧的堅固性	[Nm/rad] 13
注釋	
注釋	所列數據適應用於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。 徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
包裝單位	1 件數