


E61441

編碼器拉線盒

DRAW WIRE 3000



1 螺絲釘

產品特徵		
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6
應用		
設計		應用於帶58 mm同步法蘭和6 mm實心軸的編碼器
精度/偏差		
精確度		± 0.012 % FSO
重複精度		± 0,005 % FSO
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
存儲溫度	[°C]	-40...80
儲存濕度	[%]	5...95; (非凝結)
機械技術數據		
重量	[g]	598.5
頂部法蘭類型	[mm]	58
材質		外殼: 壓鑄鋅/塑膠; 芯線: 不鏽鋼 尼龍塗層
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6

E61441



編碼器拉線盒

DRAW WIRE 3000

最大測量長度	[mm]	3000	
電纜盤周長	[mm]	200	
線徑	[mm]	0.87	
芯線連接		M6	
芯線屬性	最大芯線位移速度	[m /s]	0,8
	最大芯線加速度	[g]	1
	最大伸出力	[N]	3
	最小縮迴力	[N]	2,5
固定法蘭		同步法蘭	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

圖表

安裝說明

