


E61443

編碼器拉線盒

DRAW WIRE 10000



1 孔眼 20.2 mm Ø

產品特徵

軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6

應用

設計	應用於帶58 mm同步法蘭和6 mm實心軸的編碼器
----	---------------------------

精度/偏差

精確度	± 0.01 % FSO
重複精度	± 0.001 % FSO

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
存儲溫度 [°C]	-40...80

E61443

編碼器拉線盒

DRAW WIRE 10000



儲存濕度 [%] 5...95; (非凝結)

認證/測試

抗衝擊	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
抗震	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

機械技術數據

重量	[g]	3510.8
尺寸	[mm]	115 x 168.7 x 115
頂部法蘭類型	[mm]	58
材質		外殼: 鋁 已鋁陽極氧化處理; 芯線: 不鏽鋼 尼龍塗層
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6
最大測量長度	[mm]	10000
電纜盤周長	[mm]	315
線徑	[mm]	1
芯線連接		20,2; (孔眼)
芯線屬性	最大芯線位移速度	[m /s] 2
	最大芯線加速度	[g] 6
	最大伸出力	[N] 21
	最小縮迴力	[N] 8
固定法蘭		同步法蘭


附件

供貨範圍	螺絲釘: 3 x M4
	氣缸螺絲釘: 4 x M4
	墊圈
	同步法蘭
	編碼器的連軸節

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

圖表



安裝說明