


E80385



RFID標籤

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit



應用		
應用		傳輸系統中工件傳送裝置的編碼
操作溫度(從站)	[°C]	-20...85
峰值溫度(配件)	[°C]	90
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
無線電許可		ISO 15693
機械技術數據		
重量	[g]	1.85
安裝方式		在非金屬材質上安裝；（黏貼在表面）
尺寸	[mm]	Ø 4 / L = 22
材質		玻璃
注釋		
包裝單位		10 件數

E80385



RFID 標籤

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	30
ANT513 / DTI513 / DTC510	40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-