


ID5056



電感式感測器

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	40; (已設定: 40)
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	105 x 80 x 40

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	4
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	40; (已設定: 40)
-----------	---------------

ID5056



電感式感測器

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

實際感應距離 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...32.4

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
材質		PPE

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍		螺絲刀: 1

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



ID5056



電感式感測器

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

連接

