


EY5020



屏蔽臂套件

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



產品特徵		
光線種類		紅外線
應用		
設計		交叉光束屏蔽，使用兩個交叉及多光束光柵
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	940
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	0.5

EY5020



屏蔽臂套件

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

檢測距離 [m]	< 3.5
----------	-------

工作條件

環境溫度 [°C]	-30...55
外殼防護等級	IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

機械技術數據

重量 [g]	3540
材質	鋁; 聚丙烯
透鏡材質	聚碳酸酯-ABS

顯示器/操作件


顯示	發射裝置	LED, 黃色
	接收裝置	LED, 綠色/紅色

注釋


包裝單位	4 件數
------	------

電氣連接 - 接收裝置 1

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 藍色



連接



4 OUT	開關輸出
-------	------



屏蔽臂套件


2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

電氣連接 - 接收裝置 2

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 紅色




連接



4 OUT 開關輸出

電氣連接 - 發射裝置 1


連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 藍色



屏蔽臂套件

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


連接




2 IN Sync A

電氣連接 - 發射裝置 2

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 紅色



連接



2 IN Sync B