




產品特徵

電氣設計		NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	20...70
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 40

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	5
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	20...70
檢測距離可設		是


I17002



電感式區域感測器

SIT-3070-ANKG

工廠設定檢測距離	[mm]	70
實際感應距離 Sr	[mm]	70 ± 10 %
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	< 15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
機械技術數據		
重量	[g]	515.5
外殼		圓柱形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 40
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²		
連接		



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色