

IIS803

電感式感測器


IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IIS709

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	22
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5
應用	
特殊的性能	增長的感應距離; 光學的調節輔助
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
防護等級	II
反相保護	否
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100



電感式感測器

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	22
工作距離	[mm]	0...17.6
增長的感應距離		是
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	235.5
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	設定幫助	1 x LED, 綠色
光學的調節輔助		是
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

I15803



電感式感測器

I1B2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

電氣連接

電纜: 3 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

連接



BK =

芯線顏色：
黑色