




產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	22
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

電氣數據

工作電壓	[M]	20...250 AC/DC
防護等級		I
反相保護		否

輸出

輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	6
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	6.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	1 (250 V AC) / 0.8 (140 V AC) / 0.8 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	70
短路保護	否
過載保護	否



電感式感測器

IIK2022-ABOA/SL/LS-100-AK


監控範圍		
感應距離	[mm]	22
實際感應距離 Sr	[mm]	22 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...17.6
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.48 / 銅: 0.4
遲滯	[Sr的百分比]	3...20
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	606
機械技術數據		
重量	[g]	217.5
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT; LED視窗: PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
電氣連接		
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數

電感式感測器

IIK2022-ABOA/SL/LS-100-AK

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動