



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26

應用

特殊的性能		抗電磁干擾的
抗電磁干擾的		是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 15
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	1400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...3.25

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
------	--	---



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1070
機械技術數據		
重量	[g]	74.5
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
材質		PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.3 m, PVC; 4 x 0.34 mm ²		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		

IN5377



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色