




該產品即將/已停產



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	1
外殼	圓柱形的
尺寸 [mm]	Ø 6.5 / L = 35

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	900
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	1
實際感應距離 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...0.8

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

IT5003



電感式感測器

ITB3001-ANKG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-1-2 ESD	4 kV CD / 8kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	2673

機械技術數據		
重量	[g]	49
外殼		圓柱形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 35
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PBT


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍		安裝卡箍: 1

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²		

連接		
----	--	--



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色