




1 LED 黃色



產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	22
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 45
應用		
特殊的性能		牽引鏈適用性；增長的感應距離
應用		工業應用/工廠自動化
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (“限量供應電壓/電流” 符合UL標準)
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	5
最小的負載電流	[mA]	2
漏電流最大值	[mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	22
實際感應距離 Sr	[mm]	22 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...17.82
增長的感應距離		是

IIS711



電感式感測器

IIB2022-ARKG/2M/PUR/UP

精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	3...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導		10 V
	EN 55011		等級B
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc		20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea		100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
持續抗衝擊性	EN 60068-2-27		40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na		TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期
噴鹽試驗	EN 60068-2-52 Kb		嚴格等級5 (4個檢測周期)
MTTF	[年]	899	
包括嵌入式軟體		是	
UL認證	Ta		-25...75 °C
	Enclosure type		Type 1
	電源		Limited Voltage/Current
	UL認證編號		A007
文件數量UL		E174191	
機械技術數據			
重量	[g]	140	
外殼	螺紋結構		
安裝	非齊平安裝		
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 45	
螺紋代號	M30 x 1.5		
材質	黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 橘黃色; LED視窗: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層		
旋緊扭矩	[Nm]	請參見操作使用說明書	
牽引鏈適用性	是		
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑		min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期		> 5 Mio.
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態		1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍	固定螺母: 2		
	鋸齒形圓盤: 1, 不鏽鋼		
注釋			
包裝單位	1 件數		

IIS711




電感式感測器

IIB2022-ARKG/2M/PUR/UP

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²

連接



BK =

芯線顏色：
黑色