


KG5071

電容式感測器

KG-3080NFPKG/2T/US



- 1 LED環(四周可見)
- 2 編程按鈕



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	8
通信接口		IO-Link
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 87
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 20
防護等級		II
反相保護		是
測量原理		電容式
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	10
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	8
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-20...20
介面		
通信接口		IO-Link

KG5071



電容式感測器

KG-3080NFPKG/2T/US

傳遞類型	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9 CDV	
外形	Smart Sensor	
SIO模式	是	
處理周期最小值 [ms]	101	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	387

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...80	
注意環境溫度	感應面的溫度: -25...110 °C	
外殼防護等級	IP 65; IP 67	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V
	EN 55011	等級B
抗振強度	EN 60068-2-27 Ea	(10...55 Hz) / 1毫米的幅度，振蕩時間5分鐘，每軸共振時30分鐘或55赫茲
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6個衝擊/11 ms半正弦(x,y,z)
MTTF [年]	652	

機械技術數據		
重量 [g]	31.3	
外殼	螺紋結構	
安裝	非齊平安裝	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 87	
螺紋代號	M18 x 1	
材質	外殼: PBT 橘黃色; 按鈕: TPE-U; LED視窗: PC	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
Teach示教功能	是	
電子鎖	是	

附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	

注釋		
包裝單位	1 件數	

KG5071

電容式感測器

KG-3080NFPKG/2T/US



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



4: OUT / IO-Link