IM5067


電感式感測器

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

停產產品 - 存檔登録

替代產品: IM5132

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
應用		
特殊的性能		鍍金接點; 校正係數K=1
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP

IM5067

電感式感測器

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

輸出功能		NC+NO	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250	
開關頻率DC	[Hz]	200	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	20	
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...16.2	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 1.1 / 黃銅: 1.1 / 鋁: 1.1 / 銅: 1.1	
遲滯	[Sr的百分比]	3...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
校正係數K=1		是	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66	
材質		外殼: PPE; 感應面: PPE; 端蓋: PPS; 卡箍: PPS	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍		安裝支架: 1	
		內六角扳手: 1	
注釋			
包裝單位		1 件數	

IM5067

電感式感測器

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

