

KT5301



觸摸式燈號按鈕

KTMDf-E-RBPKG/0,3M

該產品即將/已停產

替代產品：KT5309

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	Ø 32 / L = 31

應用

工作原理	動態
------	----

電氣數據

工作電壓 [V]	12...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	500

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
短路保護	是
過載保護	是
輸出信號長度 [ms]	300

反應時間

反應時間 [ms]	35
-----------	----

工作條件

環境溫度 [°C]	-40...85
-----------	----------

KT5301



觸摸式燈號按鈕

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
--------	-----------------------------

機械技術數據

重量	[g]	65.2
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

供貨範圍	固定螺母: 1
	密封圈: 1
附件(可選)	符號盤


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色