

KVE4015-CPKG



電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	15
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 118

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 20
防護等級		II
反相保護		是

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	3
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	10
短路保護	是
短路保護類型	脈衝

KV5001



電容式感測器

KVE4015-CPKG

過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	15
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

