

IN5317




應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/T2

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IN5334

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 現場連接



產品特徵

電氣設計		PNP
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 60

應用

應用	根據ISO 5211 (VDI/VDE)的規定，用於機械的接面
----	---------------------------------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
反相保護		否

輸出

電氣設計		PNP
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	1300
短路保護		否
過載保護		否

IN5317



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/T2

監控範圍		
感應距離	[mm]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 26 x 60
材質		PBT; PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x Rd24		
連接器: 1 x M12		