


LK8122

電子液位感測器

LK0264B-B-00KVPKG/US



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線（參見技術參數表）。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕
- 4 外殼連接 扁平針腳連接件 6.3 mm DIN 46244



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量：4
出廠設定		含水冷却潤滑劑；水；類似於水的介質
探桿長度L	[mm]	264
應用		
特殊的性能		鍍金接點
介質		含水冷却潤滑劑；油；油基介質；水；類似於水的介質
介質的介電常數		> 2
不能應用於		非常導電介質；粘附介質；顆粒；鬆散物料；酸；強碱；食品和電鍍行業
料位變化速度最大值	[mm/s]	100
儲存罐壓力	[bar]	0.5；（如果安裝帶安裝附件：E43001 - E43007, E43019）
冷却潤滑劑		
介質溫度	[°C]	0...35；（帶氣管 E43100: 35...65 °C）
油		
介質溫度	[°C]	0...70
介質溫度短時	[°C]	0...90；(< 1 h)

LK8122

電子液位感測器

LK0264B-B-00KVPKG/US



水		
介質溫度	[°C]	0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C)
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 3
測量原理		電容式
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
輸出		
輸出數量		4
輸出信號		開關信號; IO-Link
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		4
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
短路保護類型		熱量, 脈衝式
過載保護		是
測量/設定範圍		
出廠設定		含水冷却潤滑劑; 水; 類似於水的介質
探桿長度L	[mm]	264
感應範圍A	[mm]	195
無效範圍 I1 / I2	[mm]	53 / 16
設定範圍		
開關點, SP	[mm]	25...200
復原點, rP	[mm]	20...195
設定步距	[mm]	5
參考點OP	[mm]	69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
遲滯, OP	[mm]	2
精度/偏差		
測量誤差	[終值的百分比]	± 5
重複精度		± 2
分辨率	[mm]	5
軟體/編程		
參數設定		遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關動作點)/rP(開關復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)

LK8122



電子液位感測器

LK0264B-B-00KVPKG/US

IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式	是
必需的mater port type	A
類比製程數據	2
二位輸出製程數據	4
處理周期最小值 [ms]	3.2
支援DeviceID	運行方式 default DeviceID 21

工作條件		
環境溫度 [°C]		0...60
存儲溫度 [°C]		-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-29	15 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]		227


機械技術數據		
重量 [g]		290.4
尺寸 [mm]		Ø 16
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV	
材質(潮濕部件)	PP	

顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	2 x LED, 綠色 (cm, inch)
	開關狀態	4 x LED, 黃色 (OUT4...OUT1)
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	參數設定	字母數字顯示, 4位數字

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的




LK8122

電子液位感測器

LK0264B-B-00KVPKG/US



連接



OUT1: 開關輸出 IO-Link

OUT2...4: 開關輸出