




應用於料位和溫度的電子感測器

LT0472B-B-00KLPKG/US



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕
- 4 外殼連接 扁平針腳連接件 6.3 mm DIN 46244
- 5 溫度測量元件的位置



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
出廠設定	礦物油
探桿長度L [mm]	472

應用

介質	含水冷却潤滑劑; 油; 油基介質; 水; 類似於水的介質
介質的介電常數	> 2
不能應用於	非常導電介質; 粘附介質; 顆粒; 鬆散物料; 酸; 強碱
儲存罐壓力 [bar]	0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019)

冷却潤滑劑

介質溫度 [°C]	0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C)
-----------	---------------------------------

油

介質溫度 [°C]	0...70
介質溫度短時 [°C]	0...90; (< 1 h)

水

介質溫度 [°C]	0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C)
-----------	---------------------------------

LT3023



應用於料位和溫度的電子感測器

LT0472B-B-00KPKG/US

電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 3
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		2
輸出信號		開關信號; 類比信號; IO-Link
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20, 可逆
負載最大值	[Ω]	500
類比電壓輸出	[V]	0...10, 可逆
負載電阻最小值	[Ω]	2000
短路保護		是
短路保護類型		熱量, 脈衝式
過載保護		是
測量/設定範圍		
出廠設定		礦物油
探桿長度L	[mm]	472
感應範圍A	[mm]	390
無效範圍 I1 / I2	[mm]	60 / 22
設定範圍		
開關點, SP	[mm]	35...390
復原點, rP	[mm]	30...385
設定步距	[mm]	5
參考點OP	[mm]	139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF
遲滯, OP	[mm]	3
溫度監控		
測量範圍	[°C]	-20...90
開關點, SP	[°C]	-19.5...90
復原點, rP	[°C]	-20...89.5
設定步距	[°C]	0.5
開關輸出分辨率	[K]	0.5
精度/偏差		
測量誤差	[終值的百分比]	± 5



應用於料位和溫度的電子感測器

LT0472B-B-00KPKG/US

重複精度		± 2
分辨率	[mm]	5
零點信號(電壓)	[V]	0
零點信號(電流)	[mA]	4.0
全信號(電壓)	[V]	10
全信號(電流)	[mA]	20
溫度監控		
開關點精度	[K]	± 1,5
分辨率	[K]	0.5
動態反應T09	[s]	90
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; SP(開關動作點)/rP(開關復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	4	
二位輸出製程數據	1	
處理周期最小值	[ms]	4.5
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	647
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	222
UL認證	UL認證編號	H002
機械技術數據		
重量	[g]	372.25
尺寸	[mm]	Ø 16
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV	
材質(潮濕部件)	PP	

LT3023




應用於料位和溫度的電子感測器
LT0472B-B-00KLPKG/US

顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	4 x LED, 綠色 (cm, inch, °C, °F)
	開關狀態	1 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	參數設定	字母數字顯示, 4位數字


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



OUT1: 開關輸出 IO-Link
OUT2: 類比輸出
顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色