

MK5029




應用於清潔綫氣缸的氣缸感測器

MKR3000-ANKG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：MK5114

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	Ø 8 / L = 30

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	2

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	300
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	3
傳遞速度 [m/s]	< 5

精度/偏差

遲滯 [mm]	1
重複精度 [mm]	0.1

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67


MK5029



應用於清潔綫氣缸的氣缸感測器

MKR3000-ANKG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械技術數據		
感應面	前面	
氣缸型號	圓柱體汽缸	
尺寸	[mm]	Ø 8 / L = 30
材質	鋁; 塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
連接		



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色