


MK5103



T型槽氣缸感測器

MKT2028BARKG/G/ZH



- 1 固定卡箍
2 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	25 x 5 x 6.5

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	4000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2.8
傳遞速度 [m/s]	> 10

精度/偏差

遲滯 [mm]	1.5
---------	-----


MK5103



T型槽氣缸感測器

MKT2028BARKG/G/ZH

重複精度		[mm]	< 0.2	
工作條件				
環境溫度		[°C]	-25...85	
外殼防護等級			IP 65; IP 67	
認證/測試				
EMC電磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD	
		EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m	
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
		EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V	
		EN 55011	等級B	
MTTF		[年]	3145	
UL認證		UL認證編號	C003	
機械技術數據				
重量		[g]	26.6	
安裝			齊平安裝	
安裝方式			帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5	
氣缸型號			T型槽氣缸	
尺寸		[mm]	25 x 5 x 6.5	
材質			PA; 固定卡箍：不鏽鋼	
顯示器/操作件				
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色	
附件				
供貨範圍		橡膠位置符號：1		
		電纜卡箍：1		
注釋				
包裝單位			1 件數	
電氣連接				
電纜：2 m, PUR; 2 x 0.14 mm²				
連接				



BN = 芯線顏色：棕色
BU = 藍色