


KG5056

電容式感測器
KG-3007-BPKG/NI



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵	
電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	6.5; (固定的, 用螺栓保護漆鎖緊的)
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 84
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
防護等級	II
反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	50
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
感應距離 [mm]	6.5; (固定的, 用螺栓保護漆鎖緊的)
實際感應距離 Sr [mm]	6.5 ± 10 %
精度/偏差	
校正系數	玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-15...15
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

KG5056

電容式感測器

KG-3007-BPKG/NI



認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
安裝	非齊平安裝	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 84
螺紋代號	M18 x 1	
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
	螺絲刀: 1	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色