


KI0209

電容式感測器

KI-2150-BBOA/NI



產品特徵

輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

電氣數據

工作電壓 [V]	20...250 AC/DC
防護等級	II
反相保護	否
開機延遲時間最大值 [ms]	300

輸出

輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	8
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	10
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	200; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200; (350 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	< 2
開關頻率DC [Hz]	< 2
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	15
檢測距離可設	是
工廠設定檢測距離 [mm]	15
實際感應距離 Sr [mm]	15 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...12.1

精度/偏差

校正系數	玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
------	-------------------------------------

KI0209



電容式感測器

KI-2150-BBOA/NI

遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是；(增強的抗電磁干擾度)

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	

機械技術數據		
重量	[g]	195.5
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		外殼: PBT; 端蓋: TPE

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

電氣連接		
需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲: $\leq 2\text{ A}$; 快速行動	


附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	

注釋		
注釋	建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
------	--	--

電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

連接



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動

芯線顏色:

BN =

棕色

BU =

藍色