




產品特徵

電氣設計		工廠設定：常閉
輸出功能		常開/常閉；（可選）
感應距離	[mm]	3...15
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

電氣數據

工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
防護等級		I
反相保護		否

輸出

電氣設計		工廠設定：常閉
輸出功能		常開/常閉；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	8
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	10
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	50
短路保護		否



電容式感測器

KIE2015-FBOA/NI/LS100AK RT

過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	3...15
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是; (增強的抗電磁干擾度)
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 60947-5-2	2007
MTTF	[年]	294
機械技術數據		
重量	[g]	0.001
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; 黃銅 鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀: 1
注釋		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數




電容式感測器

KIE2015-FBOA/NI/LS100AK RT

電氣連接

連接器：1 x 1/2"; 編碼：C



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動