


O2M203



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



產品特徵

圖像分辨率	[px]	640 x 480
孔徑角	[°]	118 x 89

應用

特殊的性能	屏蔽的電纜
應用	集成鏡像功能

電氣數據

工作電壓	[V]	12...32 DC
電流損耗	[mA]	< 280; (帶鏡頭加熱功能)
過壓保護		是

O2M203



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

圖像感測器		¼" 4:3 VGA CMOS圖像感測器彩色				
接通峰值電流		[mA]	700			
接通峰值電流持續時間		[ms]	2			
輸出						
影像輸出		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω				
監控範圍						
像場大小		[mm]	工作距離	像場		
			1000	3330 x 1970		
			2000	6660 x 3930		
			3000	9990 x 5900		
			4000	13310 x 7860		
			5000	16640 x 9830		
圖像分辨率		[px]	640 x 480			
孔徑角		[°]	118 x 89			
光靈敏度		[LUX]	< 0.05			
動態範圍		[dB]	> 80			
工作條件						
環境溫度		[°C]	-40...85			
存儲溫度		[°C]	-40...100			
外殼防護等級		IP 67; IP 69K				
認證/測試						
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-4		工業環境		
		DIN EN 61000-6-2		工業環境		
		UN-ECE R10				
抗衝擊				50 g		
抗震		頻率範圍 24...2000 Hz		(15.3 x 9.81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)		0.04...0.1		
噴鹽試驗		IEC 60068-5-52				
機械技術數據						
重量		[g]	313			
尺寸		[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
材質		外殼: PC/ABS; 前置鏡頭: 聚酰胺 增強型玻璃纖維				
附件						
供貨範圍		安裝套:, E2M210				
		螺栓: 2 x M6 x 20				
		墊圈				
		螺母: 2 x M6, 自鎖				
		防滑墊				
注釋						
包裝單位		1 件數				

O2M203



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

電氣連接

電纜: 0.5 m

連接器: 1 x M16; 編碼: A; 屏蔽連接電纜: 是



1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND
3	U+
4	0 V