


O2M210



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/170



產品特徵

圖像分辨率	[px]	640 x 480
孔徑角	[°]	170 x 117

應用

特殊的性能	屏蔽的電纜
-------	-------

電氣數據

工作電壓	[V]	12...32 DC
電流損耗	[mA]	< 280; (帶鏡頭加熱功能)
過壓保護		是
圖像感測器		1/4" 4:3 VGA CMOS 圖像感測器彩色
接通峰值電流	[mA]	1000
接通峰值電流持續時間	[ms]	2

O2M210



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/170

輸出				
影像輸出		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω		
監控範圍				
像場大小	[mm]	工作距離 [m]	像場 [m]	
		1	22,86 x 3,26	
		2	45,72 x 6,53	
		3	68,58 x 9,79	
		4	91,44 x 13,05	
		5	114,30 x 16,32	
圖像分辨率	[px]	640 x 480		
孔徑角	[°]	170 x 117		
光靈敏度	[LUX]	< 0.05		
動態範圍	[dB]	> 80		
工作條件				
環境溫度	[°C]	-40...85		
存儲溫度	[°C]	-40...100		
外殼防護等級		IP 67; IP 69K		
認證/測試				
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-4	工業環境	
		DIN EN 61000-6-2	工業環境	
		UN-ECE R10		
抗衝擊			50 g	
抗震		頻率範圍 24...2000 Hz	(15.3 x 9.81 m/s²)rms	
		PSD (g²/Hz)	0.04...0.1	
噴鹽試驗		IEC 60068-5-52		
機械技術數據				
重量	[g]	303		
尺寸	[mm]	Ø 55 / L = 52		
材質		外殼: PC/ABS; 前置鏡頭: 聚酰胺 增強型玻璃纖維		
附件				
供貨範圍		安裝套:, E2M210		
		螺栓: 2 x M6 x 20		
		墊圈		
		螺母: 2 x M6, 自鎖		
		防滑墊		
注釋				
包裝單位		1 件數		

O2M210



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/170

電氣連接

電纜：0.5 m, 屏蔽

連接器：1 x M16; 編碼：A; 屏蔽連接電纜：已連接螢幕



1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND
3	U+
4	0 V