


O2D926



外部照明

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



1 LED



產品特徵

光線種類

白光

應用

照明區域

[mm]

10 x 150

設計

bars

運行方式

高光強度（脈衝，僅應用於帶冷卻的持續工作）；正常光強度（可持續工作）

電氣數據

工作電壓

[V]

24 DC

電流損耗

[mA]

運行模式“持續運行”：265；工作模式“高光強度”：475

光線種類

白光

顏色溫度

[K]

5600

O2D926



外部照明

BAR LIGHT 10x150 W/O,3M/US

輸入		
觸發器		24 V PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...55
存儲溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 65	
過熱保護	是；（停用 65...75 °C）	
認證/測試		
光生物安全	豁免組；（DIN EN 62471:2008）	
機械技術數據		
重量	[g]	220.5
尺寸	[mm]	200 x 13 x 18
材質	鋁 黑色鋁陽極氧化處理	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	溫度過高	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：0.3 m, PUR, 黑色；4 x 0.34 mm²		
連接器：1 x M12; 編碼：A		
		


O2D926



外部照明

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

連接



- | | |
|---|-------------|
| 4 | 觸發器 |
| 2 | 工作模式 "高光强度" |