

LR8020




連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000--BR34ASPKG/US

適應用於高過程溫度：過程連接處的溫度起決定性作用。實際介質溫度可能更高。

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線 (參見技術參數表)。
請參閱“下載”下的技術說明



1 密封圈
A 感應範圍
I1 / I2 非感應區域



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 4
探桿長度L [mm]	100...2000
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	應用於工業應用
介質	液體
介質的介電常數	≥ 1.8; (如果介質介電常數為1.8...5 (例如油), 那麼需要一個同軸管應用於運行)
推薦介質	水; 水為基本的介質; 油; 油基介質
過程溫度 [°C]	-25...80; (90 < 1 h; 參見備註下的說明)
抗壓強度 [bar]	16
真空阻抗 [mbar]	-1000

LR8020



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000--BR34ASPKG/US

電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 25
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 3
測量原理		導波雷達
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
輸出		
輸出數量		4
輸出信號		開關信號; IO-Link
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		4
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	100...2000
感應範圍A	[mm]	L-40; (設定為油及油為基礎的介質: L-60)
無效範圍 I1 / I2	[mm]	30 / 10; (設定為油及油為基礎的介質: 30 / 30)
測量頻率	[Hz]	4
設定範圍		
開關點, SP	[mm]	15...L-30
請注意設定點SP		設定為油及油為基礎的介質: 35...L-30
復原點, rP	[mm]	10... L-35
注意復原點, rP		設定為油及油為基礎的介質: 30...L-35
設定步距	[mm]	5
遲滯	[mm]	> 5
精度/偏差		
重複精度	[mm]	± 5
測量誤差	[mm]	± 7
偏移誤差	[mm]	5
分辨率	[mm]	1
每10 K溫度飄移		± 0.2 %
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9

LR8020



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000--BR34ASPKG/US

外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	3	
二位輸出製程數據	4	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	908

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
存儲溫度 [°C]	-40...85	
外殼防護等級	IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68)	


認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: 封閉式金屬儲罐
	DIN EN 61000-6-4	: 塑膠或開放式金屬儲罐
	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g 具0.5米參照杆 (6 ms)
抗衝擊	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g 具基準杆0.5米 (5...200 Hz)
抗震		
MTTF [年]	242	
UL認證	UL認證編號	H011
	文件數量UL	E174191

機械技術數據		
重量 [g]	485.1	
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PEI	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 探頭連接: 不鏽鋼(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: 丁晴橡膠 增強纖維	
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋	

注釋		
說明	適應用於高過程溫度: 過程連接處的溫度起決定性作用。實際介質溫度可能更高。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的




LR8020



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000--BR34ASPKG/US

連接



OUT1 : 開關輸出或IO-Link
OUT2...4 : 開關輸出

圖表

在有源範圍極限的測量偏差D

