

MG5002

磁性感測器


MGA3070-BPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: MGS201

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	70; (指磁鐵 M 4.0)
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 50

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	2

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	300
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	70; (指磁鐵 M 4.0)
-----------	-----------------

精度/偏差

遲滯 [Sr的百分比]	1...10
重複精度 [Sr的百分比]	1

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...75
-----------	----------


MG5002



磁性感測器

MGA3070-BPKG

外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 50	
螺紋代號	M18 x 1	
材質	黃銅 鍍鎳的; 感應面: 塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
連接		



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色