

MK5019




T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: MK5101

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 感應面



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	6.7 x 30 x 6

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	2

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

磁靈敏度	[mT]	3
傳遞速度	[m/s]	< 5

精度/偏差

遲滯	[mm]	1.5
重複精度	[mm]	0.2

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67

MK5019



T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

機械技術數據

感應面	前面
氣缸型號	T型槽氣缸
尺寸 [mm]	6.7 x 30 x 6
材質	塑膠

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR / PVC

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

