


MK5050



T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/5M

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	6.2 x 32 x 4.6
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	2
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	3
傳遞速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1.5
重複精度	[mm]	0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	

MK5050



T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/5M

衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------	--------------------------------

機械技術數據

感應面	前面
氣缸型號	T型槽氣缸
尺寸 [mm]	6.2 x 32 x 4.6
材質	PA 12-GF30

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 5 m, PPU; 3 x 0.25 mm²

連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色