


MK5053



T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	6.2 x 32 x 4.6

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	2

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	3
傳遞速度 [m/s]	< 5

精度/偏差

遲滯 [mm]	1.5
重複精度 [mm]	0.2

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67

MK5053



T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

機械技術數據

感應面	前面	
氣缸型號	T型槽氣缸	
尺寸 [mm]	6.2 x 32 x 4.6	
材質	PA 12-GF30	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 1 m, PUR

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

