


MK5123



T型槽氣缸感測器

MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH



- 1 固定卡箍
2 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	25 x 5 x 6.5

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	4000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2.8
傳遞速度 [m/s]	> 10

精度/偏差


遲滯 [mm]	1.5
---------	-----

MK5123



T型槽氣缸感測器
MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH

重複精度	[mm]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	3145
UL 認證	UL 認證編號	C003
機械技術數據		
重量	[g]	73.3
安裝		齊平安裝
安裝方式		帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5
氣缸型號		T型槽氣缸
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
材質		外殼：PA; 固定卡箍：不鏽鋼
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		橡膠位置符號：1
		電纜卡箍：1
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜：6 m, PUR; 2 x 0.14 mm²		
連接		



BN = 芯線顏色：棕色
BU = 藍色